



Topný pás DEVIDry™ 100 W/m²

Topný pás DEVIDry™ je součástí systému podlahového vytápění určený pro vnitřní aplikace v místnostech se suchou skladbou podlahy. Topný pás je složen ze zvukové izolace, topného kabelu a gumové podložky o celkové výšce pouhých 8 mm. Tato skladba tvoří komplexní podklad (all-in-one) pro dřevěné a laminátové podlahy a koberce.

System je možné použít pod dřevěné podlahy, parkety a laminátové podlahy do výšky až 22 mm (a dokonce i koberce při použití sady DEVIDry™ Plug Kit). System byl testován s podlahovými materiály s izolačními hodnotami od 0,05 do 0,18 m² K/W.

Výhody:	Typ	Hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> Snadná instalace, bez potřeby zálivky. Zvukový útlum až o 17 dB. Stavební výška pouhých 8 mm + podlahová krytina. 	Pracovní napětí
Výkon		100 W/m ² při 230V~ u betonových podkladů podlahy
Výška		8 mm
Max. proud spojených pásů DEVIDry™		10 A
Tepelný odpor (μ)		8 W/m ² K
Hodnota zvukového útlumu		17 dB
Třída krytí		X7
Shoda s normami:		
<ul style="list-style-type: none"> Topný systém DEVIDry™ splňuje požadavky norem IEC 60335-2-96 (se sadou DEVIDry™ Pro Kit) a IEC60335-2-106 (se sadou DEVIDry™ Plug Kit). 		

Typy

Obj. č.	Typ	Vytápěná plocha	Příkon	Kód EAN
89300020	DEVIDry™ 100, 1 m ²	0,4 m ²	40 W	5703466177860
89300022	DEVIDry™ 100, 2 m ²	1,4 m ²	140 W	5703466177877
89300024	DEVIDry™ 100, 3 m ²	2,4 m ²	240 W	5703466177884
89300026	DEVIDry™ 100, 4 m ²	3,4 m ²	340 W	5703466177891
89300028	DEVIDry™ 100, 5 m ²	4,4 m ²	440 W	5703466177907

Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Kód EAN
89300030	DEVIDry™ FM1	Výplň, 1 m ²	5703466179352
89300031	DEVIDry™ FM2	Výplň, 2 m ²	5703466179369
89300032	DEVIDry™ FM4	Výplň, 4 m ²	5703466179376
19911110	DEVIDry™ X25	Propojovací kabel, 25 cm	5703466177945
19911111	DEVIDry™ X100	Propojovací kabel, 100 cm	5703466177952
19911112	DEVIDry™ X200	Propojovací kabel, 200 cm	5703466177969
19405856	DEVIDry™ Tape	Pro upevnění pásů	5703466190678

Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
	Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
100 W/m ²	-	+	+	+	+