



DEVIDry™ Pro Kit

Sada DEVIDry™ Pro Kit se používá k regulaci topných pásů systému podlahového vytápění DEVIDry™ určeného pro vnitřní aplikace v místnostech se suchou skladbou podlahy.

Při renovacích podlah v bytech, domech, sklepích či terasách lze použít komfortní podlahové vytápění, aniž by se musela použít závlhka nebo ničit stará podlaha.


Sada obsahuje podlahový termostat; připojovací krabici (Circuit Device); NTC podlahový snímač; napájecí kabel; síťový napájecí kabel; připojovací nástroj a hliníkovou pásku.

Výhody:

- Digitální termostat s programem.
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu.
- Dětská pojistka.

Shoda s normami:

- Sada DEVIDry™ Pro Kit (se systémem DEVIDry™) splňuje požadavky norem EN/IEC 60335-106 a EN/IEC 60730.

Typ	DEVlreg™ 535	DEVlDry™ Circuit Device
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz	220–240 V
Spotřeba v pohotovostním režimu	max. 0,3 W	-
Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 15 A/3 450 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A	10 A/2 300 W při 230 V
Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C	NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m.
Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ	-
Hystereze	±0,2 °C s prostorovým snímačem ±0,4 °C s podlahovým snímačem	±1 °C
Teplota okolí	-10 až +30 °C	0 až 45 °C
Protimrazová ochrana	5 °C	5 °C
Teplotní rozsah	5–35 °C s prostorovým snímačem 5–45 °C s podlahovým snímačem	-20 až 60 °C
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²	-
Teplota zkoušky tlaku	75 °C	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C	-
Skladovací teplota	-20 až 65 °C	A
Třída krytí	31	není k disp.
Třída ochrany	Třída II – 	30
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 85 mm x 54 mm (hloubka zapuštění: 24 mm)	92 mm x 85 mm x 40 mm
Hmotnost	107 g	390 g

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
19911006	DEVIDry™ Pro Kit	S programovatelným termostatem DEVlreg™ 535, rámeček ELKO	5703466194515

Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
19911009	Napájecí kabel	3 m, 1 mm ² , max. 10 A	5703466197301

Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
	Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
55 W/m ²	+	+	+	+	+