



Deviflex™/Devimat™ DTIK

extrémní podmínky vyžadují kvalitní výrobky

DTIK série nových dvoužilových topných kabelů a rohoží nastavuje nový standard pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem.

Vysoký výkon, robustnost a teplotní odolnost kabelů = [kvalita bez kompromisu s 10-ti letou zárukou](#).

Řada DTIK nastavuje nový standard

- Velmi silný a mechanicky odolný obal
- Teplotní odolnost 240°C krátkodobě
- Šetrný k životnímu prostředí, bez PVC
- Lze instalovat do asfaltu
- Schváleno dle EN 62395 a EN 60800

Devimat™ DTIK -300, provozní napětí 400 V, přívodní kabel 10 m

| Obj.č. | Popis/výkon/napětí | Rozměr | Plocha (m ²) |
|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 83900162 | DTIK-300 520W 400V | 0,5 x 3,4M | 1,70 |
| 83900163 | DTIK-300 1050W 400V | 0,5 x 7M | 3,50 |
| 83900164 | DTIK-300 1760W 400V | 0,5 x 11,8M | 5,90 |
| 83900165 | DTIK-300 2285W 400V | 0,5 x 15,8M | 7,90 |
| 83900166 | DTIK-300 700W 400V | 0,75 x 3,2M | 2,40 |
| 83900167 | DTIK-300 1050W 400V | 0,75 x 4,8M | 3,60 |
| 83900168 | DTIK-300 1750W 400V | 0,75 x 8,0M | 6,00 |
| 83900169 | DTIK-300 2630W 400V | 0,75 x 11M | 8,25 |
| 83900170 | DTIK-300 2890W 400V | 0,75 x 13M | 9,75 |
| 83900171 | DTIK-300 3625W 400V | 0,75 x 16M | 12,00 |
| 83900172 | DTIK-300 4270W 400V | 0,75 x 19,4M | 14,55 |
| 83900173 | DTIK-300 5750W 400V | 0,75 x 25,4M | 19,05 |
| 83900174 | DTIK-300 6570W 400V | 0,75 x 28,2M | 21,15 |
| 83900175 | DTIK-300 1770W 400V | 1,00 x 6M | 6,00 |
| 83900176 | DTIK-300 3675W 400V | 1,00 x 12M | 12,00 |
| 83900177 | DTIK-300 4250W 400V | 1,00 x 14,8M | 14,80 |
| 83900178 | DTIK-300 5840W 400V | 1,00 x 19M | 19,00 |

Deviflex™ DTIK -300, provozní napětí 400 V, přívodní kabel 10 m

| Obj.č. | Popis/délka | Výkon | Napětí |
|----------|----------------|--------|--------|
| 83900200 | DTIK-30, 8,5m | 267W | 400 V |
| 83900201 | DTIK-30, 17,5m | 1 520W | 400 V |
| 83900202 | DTIK-30, 35m | 1090W | 400 V |
| 83900203 | DTIK-30, 70m | 2160W | 400 V |
| 83900204 | DTIK-30, 110m | 3225W | 400 V |
| 83900205 | DTIK-30, 145m | 4295W | 400 V |
| 83900206 | DTIK-30, 170m | 4955W | 400 V |
| 83900207 | DTIK-30, 190m | 5770W | 400 V |
| 83900208 | DTIK-30, 215m | 6470W | 400 V |

