



## DEVIDry™ Kit 100 W/m<sup>2</sup>

Sada DEVIDry™ Plug Kit se používá k regulaci topných pásů systému podlahového vytápění DEVIDry™ určeného pro vnitřní aplikace v místnostech se suchou skladbou podlahy.

Při renovacích podlah v bytech, domech, sklepích či terasách lze použít komfortní podlahové vytápění, aniž by se musela použít zálivka nebo ničit stará podlaha.

Sada obsahuje podlahový termostat; připojovací krabici (Circuit Device); NTC podlahový snímač; napájecí kabel; síťový napájecí kabel; připojovací nástroj a hliníkovou pásku.

### Výhody:

- Kompletní sada.
- Snadná instalace.
- 10A pojistka.
- Zástrčka.

### Shoda s normami:

- Sada DEVIDry™ Plug Kit (se systémem DEVIDry™) splňuje požadavky normy EN/IEC 60335-106.

Typ	DEVIDry™ Plug Thermostat	DEVIDry™ Circuit Device
Pracovní napětí	220–240 V	220–240 V
Spotřeba v pohotovostním režimu	Max. 0,3 W	-
Relé: Ohmické zatížení	„Bez spínání“	10 A/2 300 W při 230 V
Snímač		NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m.
Regulace	není k disp.	±1 °C
Teplota okolí	0 až 45 °C	0 až 45 °C
Ochrana proti mrazu	5 °C	5 °C
Skladovací teplota	-20 až 55 °C	-20 až 60 °C
Teplota zkoušky tlaku	75 °C	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C	-
Třída softwaru	A	A
Zobrazení teploty a jednotka nastavení	1 °C/krok	není k disp.
Třída krytí	30	30
Přenosová frekvence	868,199–869,999 MHz	868,199–869,999 MHz
Hmotnost	390 g	390 g
Rozměry	78 mm x 120 mm x 30 mm	92 mm x 85 mm x 40 mm

### Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Teplotní rozsah	Kód EAN
19911001	DEVIDry™ Plug Kit	100 W	5 až 30 °C	5703466215289

### Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
19911100	DEVIDry™ Circuit Device	Připojovací krabice s relé, 10 A	5703466177938

Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
	Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
100 W/m <sup>2</sup>	-	+	+	+	+

**Poznámka:** Při použití laminátové podlahy je zapotřebí použít minimální tloušťku/kvalitu desek HDF 8 mm (>800 kg/m<sup>3</sup>).