

## DEVIflex™ 18T – vrátanie príslušenstva

DEVIflex™ 18T je vysoko výkonný pružný elektrický vykurovací kábel, ktorý vyhovuje požiadavkám M2 náročnej normy IEC 60800:2009.



Tento set obsahuje vykurovací kábel DEVIflex™ 18T, DEVIfast™ na pripevnenie vykurovacieho kábla, plastovú rúrku na snímač a mosadzný koncový uzáver plastovej rúrky

DEVIflex™ je plne tieneny kábel s dvojitým vodičom s odolným vonkajším červeným puzdrom z PVC. Vďaka materiálom najvyššej kvality a odolnej konštrukcii môžeme s radosťou dodávať všetky káble DEVIflex™ s našou unikátnou 20-ročnou zárukou DEVIwarranty™.

### Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Pružný kábel
- Bezpečný a robustný
- Dlhá životnosť
- 20-ročná záruka DEVIwarranty™

### Súlady s normami:

- DEVIflex™ je v súlade s normou IEC60800:2009
- Schválenie tretej strany od SEMKO



Typ	Hodnota
Prevádzkové napätie	220 V – 240 V
Konštrukcia	Okrúhly, dvojitý vodič s tienením, jeden studený koniec
Výstup	18 W/m
Max. teplota okolia	65 °C
Rozmery kábla	Ø 6,9 mm
Deformačná pevnosť	1 500 N
Pevnosť v ťahu	500 N
Izolácia vodiča	PEX
Vonkajšie puzdro	PVC
Mriežka	100 % pokrytie; hliníková fólia; 0,5 mm <sup>2</sup> pocínovaný medený drôt
Studený koniec	2,3 m DTCL, uzemnené
Min. teplota pri inštalácii	-5 °C
Min. polomer ohybu	6 x priemer kábla (Ø)

### Typy

Č. položky	Účinnosť pri 230 V~	Dĺžka kábla	Odpor	Studený koniec	Č. EAN
140F1304	130 W	7 m	410,3 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226377
140F1305	180 W	10 m	294,0 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226384
140F1306	270 W	15 m	195,0 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226391
140F1307	395 W	22 m	134,2 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226407
140F1308	535 W	29 m	98,6 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226414
140F1309	680 W	37 m	77,7 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226421
140F1310	820 W	44 m	64,7 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226438
140F1311	935 W	52 m	56,7 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226445
140F1312	1 075 W	59 m	49,3 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226452
140F1313	1 220 W	68 m	43,4 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226469
140F1314	1 340 W	74 m	39,5 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226476
140F1315	1 485 W	82 m	35,6 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226483
140F1316	1 625 W	90 m	43,4 ohmu	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226490
140F1317	1 880 W	105 m	28,1 ohmu	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466226506