


DEVIflex™ 18T – set s termostatom

DEVIflex™ 18T je vysoko výkonný pružný elektrický vykurovací kábel, ktorý vyhovuje požiadavkám M2 náročnej normy IEC 60800:2009.



Tento set obsahuje DEVIflex™ 18T, DEVIreg™ 530 (vrátane snímača) s rámčekom Jus-si a plastovú rúrku pre inštaláciu snímača. DEVIreg™ 530 je jednoduchý, ale účinný izbový termostat, ktorý zabezpečuje jednoduchú a presnú reguláciu.

DEVIflex™ je plne tieneny kábel s dvojitým vodičom s odolným vonkajším červeným puzdrom z PVC. Vďaka materiálom najvyššej kvality a odolnej konštrukcii môžeme s radosťou dodávať všetky káble DEVIflex™ s našou unikátnou 20-ročnou zárukou DEVIwarranty™.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Pružný kábel
- Bezpečný a robustný
- Dlhá životnosť
- 20-ročná záruka DEVIwarranty™

Súlady s normami:

- DEVIflex™ je v súlade s normou IEC60800:2009
- Schválenie tretej strany od SEMKO



Typ	Hodnota
Prevádzkové napätie	220 V – 240 V
Konštrukcia	Okrúhly, dvojitý vodič s tienením, jeden studený koniec
Výstup	18 W/m
Max. teplota okolia	65 °C
Rozmery kábla	Ø 6,9 mm
Deformačná pevnosť	1 500 N
Pevnosť v ťahu	500 N
Izolácia vodiča	PEX
Vonkajšie puzdro	PVC
Mriežka	100 % pokrytie; hliníková fólia; 0,5 mm ² pocínovaný medený drôt
Studený koniec	2,3 m DTCL, uzemnené
Min. teplota pri inštalácii	-5 °C
Min. polomer ohybu	6 x priemer kábla (Ø)

Typy

Č. položky	Účinok pri 230 V~	Dĺžka kábla	Odpor	Studený koniec	Č. EAN
140F1318	130 W	7 m	410,3 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226513
140F1319	270 W	15 m	195,0 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226520
140F1320	395 W	22 m	134,2 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226537
140F1321	535 W	29 m	98,6 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226544
140F1322	680 W	37 m	77,7 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226551
140F1323	820 W	44 m	64,7 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226568
140F1324	935 W	52 m	56,7 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226575
140F1325	1 075 W	59 m	49,3 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226582
140F1326	1 220 W	68 m	43,4 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226599
140F1327	1 340 W	74 m	39,5 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226605
140F1328	1 485 W	82 m	35,6 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226612
140F1329	1 625 W	90 m	43,4 ohmu	3 x 1,5 mm ²	5703466226629
140F1330	1 880 W	105 m	28,1 ohmu	3 x 2,5 mm ²	5703466226636

Špecifikácie produktu DEVIreg™ 530 nájdete na osobitnom údajovom liste.