

DEVIsafe™ 20T, 400 V

DEVIsafe™ 20T je vysoko výkonný pružný elektrický vykurovací kábel, ktorý vyhovuje požiadavkám M2 náročnej normy IEC 60800:2009.



Vďaka svojmu okrúhlemu profilu sa ľahko inštaluje v exteriérových aplikáciách, napríklad na streche a v odkvape, alebo na ochranu vonkajších plôch pred snehom a ľadom.

DEVIsafe™ je plne tieneny kábel s dvomi vodičmi s odolným čiernym vonkajším puzdrom z PVC chráneným proti UV žiareniu. Vďaka materiálom špičkovej kvality a odolnej konštrukcii môžeme s radosťou dodávať všetky káble DEVIsafe™ s našou unikátnou 20-ročnou zárukou DEVIwarranty™.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Pružný kábel
- Bezpečný a robustný
- UV ochrana
- Dlhá životnosť
- 20-ročná záruka DEVIwarranty™

Súlady s normami:

- DEVIsafe™ je v súlade s normou IEC60800:2009
- Schválenie tretej strany od SEMKO



Typ	Hodnota
Prevádzkové napätie	400 V
Konštrukcia	Okrúhly, dvojité vodič s tienením, jeden studený koniec
Výstup	20 W/m
Max. teplota okolia	65 °C
Rozmery kábla	Ø 6,9 mm
Deformačná pevnosť	1 500 N
Pevnosť v ťahu	500 N
Izolácia vodiča	PEX
Vonkajšie puzdro	PVC s ochranou proti UV
Mriežka	100 % pokrytie; hliníková fólia; 0,5 mm ² pocínovaný medený drôt
Studený koniec	2,5 m DTWC, tienené
Min. teplota pri inštalácii	-5 °C
Min. polomer ohybu	6 x priemer kábla (Ø)

Typy

Č. položky	Účinok pri 400 V~	Dĺžka kábla	Odpor	Studený koniec	Č. EAN
140F1289	425 W	21 m	374,8 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224250
140F1290	585 W	29 m	273,3 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224267
140F1291	875 W	44 m	183,1 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224274
140F1292	1 165 W	58 m	137,7 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224281
140F1293	1 450 W	73 m	110,2 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224298
140F1294	1 740 W	87 m	92,1 ohmu	2 x 1,5 mm ²	5703466224304
140F1295	2 085 W	104 m	76,7 ohmu	2 x 2,5 mm ²	5703466224311
140F1296	2 665 W	133 m	60,1 ohmu	2 x 2,5 mm ²	5703466224328
140F1297	2 955 W	148 m	54,2 ohmu	2 x 2,5 mm ²	5703466224335
140F1298	3 530 W	176 m	45,3 ohmu	2 x 2,5 mm ²	5703466224342
140F1299	4 105 W	205 m	39,0 ohmu	2 x 2,5 mm ²	5703466224359