



Návod na inštaláciu

# DEVILink™ RS

Priestorový snímač

[www.DEVI.com](http://www.DEVI.com)

**DEVI** 

DEVlink™ RS je **izbové zariadenie** fungujúce na batériu. Meria izbovú teplotu okolia a umožňuje vám regulovať vykurovanie



IP21



Chráňte DEVlink™ RS pred priamym slnečným žiarením




Namontujte vo výške 80 – 150 cm



Namontujte max. 5 až 6 m od termostatickej hlavice *living connect*®



Namontujte aspoň 50 cm od okien/dverí, ktoré občas nechávate otvorené



Otočte zariadenie



Zadný panel odstráňte jemným pritlačením palcov na panel a potiahnutím smerom nadol




Pripevnite zadný panel k stene












Prednú časť nainštalujete tak, že ju znovu jemne nasuniete na zadný panel

Uzamknuté ovládanie



Pridávanie izbového snímača DEVlink™ RS do systému sa uskutočňuje na zariadení DEVlink™ CC. Ďalšie informácie nájdete v samostatných pokynoch.



Informácie na displeji	
	Teplota okolia
	Podlahová teplota
Krátke bliknutie zeleného svetla	Nie je súčasťou siete
Rýchle blikanie zeleného svetla	Zahrnutie do vývoja
Blikanie červeného svetla +  na 5 sekúnd	Spárovanie zlyhalo
 ON	Prebieha test spojenia
Blikanie červeného svetla +  na 5 sekúnd	Test spojenia zlyhal
 ON + červená kontrolka blikajú každých 2 a pol min.	Nízky stav batérie
 ON + červená kontrolka blikajú každých 30 sekúnd	Kritický stav batérie
E5	Skrat podlahového snímača
E6	Strata podlahového snímača
 ON	Uzamknutie ovládania umožňuje zariadenie DEVllink™ CC
 Blikanie	Obmedzené zariadením DEVllink™ CC

Technické parametre	
Batéria	Alkalické typu AA, 2 x 1,5 V
Životnosť batérie	Do 4 – 5 rokov
Podsvietenie	Zelená kontrolka
Teplota okolia	0 až +40 °C
Monitorovanie batérie	Snímač má zabudovaný monitorovací obvod, ktorý odhalí nízky alebo kritický stav batérie
Prenosová frekvencia	868,42 MHz
Dosah prenosu v bežných budovách	Do 30 m
Prenosový výkon	Max. 1 mW
Trieda IP	21
Rozmery (mm)	75 x 75 x 24

## Radio Equipment Directive

### ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Danfoss A/S týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DEVlink™ RS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **[devi.danfoss.com](http://devi.danfoss.com)**





Danfoss A/S  
Electric Heating Systems  
Ulvehavevej 61  
7100 Vejle  
Denmark

Phone: +45 7488 8500  
Fax: +45 7488 8501  
E-mail: [info@DEVI.com](mailto:info@DEVI.com)  
Web: [www.DEVI.com](http://www.DEVI.com)

---

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a logo Danfoss sú obchodnými značkami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.

