



Instalační příručka

DEVILink™ RS

Room Sensor

www.DEVI.com

DEVI® 

DEVILink™ RS je **pokojevé zařízení** napájené z baterií. Měří teplotu v místnosti a umožňuje regulovat vytápění.



IP21



Nevystavujte DEVILink™ RS přímému slunečnímu světlu.




Namontujte ve výšce 80-150 cm.



Namontujte max. 5 až 6 m od *living connect*®.



Namontujte nejméně 50 cm od oken/dveří, které zůstávají občas otevřené.



Obráťte zařízení zadní stranou k sobě.



Sundejte zadní desku tak, že lehce přitisknete palce na desku a stáhnete ji dolů.



Připevněte zadní desku na stěnu.



Nasadte přední část – nasunutím na zadní desku.










Zamknuto, nelze měnit nastavení



Přidání čidla DEVILink™ RS do systému se provádí z jednotky DEVILink™ CC. Další informace naleznete v samostatném návodu k použití.



Zabrazované informace

	Teplota okolí
	Teplota podlahy
Krátce bliká zelená kontrolka	Zařízení není přihlášeno do sítě
Rychle bliká zelená kontrolka	Probíhá přihlašování do sítě
Bliká červená kontrolka +  po dobu 5 sekund	Přihlášení do sítě se nezdařilo
Svítil 	Probíhá test spojení
Bliká červená kontrolka +  po dobu 5 sekund	Test spojení se nezdařil
Svítil  + červená kontrolka bliká každých 2½ minuty	Téměř vybité baterie
Svítil  + červená kontrolka bliká každých 30 sekund	Kritická úroveň baterií
E5	Zkrat podlahového čidla
E6	Ztráta signálu podlahového čidla
Svítil 	Zapnuta ochrana proti neoprávněné manipulaci pomocí DEVlink™ CC
Bliká 	Omezení jednotkou DEVlink™ CC

Tehnické údaje

Baterie	2 alkalické baterie typu AA, 1,5 V
Životnost baterií	Až 4-5 let
Podsvícení	Zelená LED
Teplota okolí	0 až +40 °C
Monitorování stavu baterií	Čidlo má zabudovaný monitorovací obvod, který detekuje nízký nebo kritický stav baterie.
Přenosová frekvence	868,42 MHz
Dosah v běžných budovách	Až 30 m
Vysílací výkon	Max. 1 mW
Krytí	21
Rozměry (mm)	75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive**ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto Danfoss A/S, prohlašuje, že typ rádiového zařízení DEVlink™ RS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **devi.danfoss.com**



Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: info@DEVI.com
Web: www.DEVI.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

