



Použitie

Devilink™ Systém – komfort a pohoda s bezdrôtovým riadením

Hlavnou výhodou systému Devilink™ je bezdrôtové riadenie všetkých druhov vykurovania - radiátorov, podlahového vykurovania a konvektorov.

Systém Devilink™ zaisťuje komfortnú teplotu v miestnostiach a úsporu nákladov na vykurovanie.

Šetriť nebolo nikdy jednoduchšie.

Systém Devilink™ prináša revolučné ovládanie s možnosťou rozšírenia ovládania ďalšieho príslušenstva podľa potreby užívateľa.

Devilink™ HR – modul relé

Devilink™ HR - modul relé, ktorý zapína a vypína napríklad vykurovací konvektor alebo iné zariadenie podľa časového programu.

Bezdrôtový modul Devilink™ HR má veľmi jednoduchú inštaláciu v miestnosti.

S modulom Devilink™ HR na ovládanie vykurovania inštalujeme v miestnosti tiež jednotku Devilink™ RS - bezdrôtový teplomer pre zaistenie komfortu v miestnosti.

S modulom Devilink™ HR môžete ovládať tiež iné elektrické prístroje podľa týždenného časového programu, svetlá, žalúzie a pod.

Bezdrôtový modul Devilink™ HR sa inštaluje do inštaláčnej krabice, ktorá nesmie byť kovová, aby bol zaistený dobrý príjem signálu.

Pre spojenie elektrických vodičov používajte WAGO svorky.

UPOZORNENIE!
Elektrické podlahové vykurovanie musí byť inštalované vždy s podlahovým snímačom umiestneným vo vykurovacej zóne!

Možnosti modulu:

Regulácia vykurovania

Spínanie elektrických zariadení

Bezdrôtové spojenie s centrálnou jednotkou Devilink™ CC

Inštalácia do zásuvky

Jednoduché pripojenie

Denný/ týždenný prehľad

Denné/ týždenné spínanie programov

Úspora elektrickej energie

EC prehlásenie o zhode:

EN 60730

EN 300 220-2

Devilink™ HR – technické údaje	
Napájacie napätie	180-250 V AC, 50 Hz
Príkion v úspornom režime	< 1 W
Spínací výkon	2300 W, 460 VA, 600 W žiarovky
Regulácia	PWM – modulácia šírkou impulzu
Pracovná teplota	0° to +35°C
Poistka	T 10 A H
Vysielacia frekvencia	868,42 MHz
Dosah signálu v budove	až do 30 m
Vysielací výkon	Max. 1 mW
Spínacie relé	1 pólové
Trieda krytia	IP 20
Rozmery (v/š/h)	106 mm × 59 mm × 75 mm

Systém Devilink™		
19190000	Devilink™ CC	centrálna jednotka typ K
19190001	Devilink™ CC	centrálna jednotka typ Z
19190004	Devilink™ RS	priestorový snímač teploty
19190005	Devilink™ FT	podlahový spínač typ ELKO
19190006	Devilink™ BSU	servisný batériový modul
19190008	Devilink™ FT	podlahový spínač typ JUSSI
19190026	Devilink™ PR	modul - zásuvka
19190027	Devilink™ HR	modul - relé

DEVI s.r.o Břeclav
Tel 034 659 0053
Mobil 0903 459 667
www.devi.sk

DEVI ™
Member of the Danfoss Group